

AQUA Line G4

THE WATER PRESSURE MASSAGE SYSTEM

전기마사지기 | AQUA-BED |



AQUA Line G4

AQUA-BED


건식타입 마사지기로 물에서 느낄 수 있는
부드럽고 세밀한 전신마사지 효과
다이나믹한 수압변화로 근육통완화에 효과



1가지 분사패턴 / 6단계 수압조절
GP-7001W



Operating screen



1. DISTANCE (노출 이동거리 선택)

노출의 이동거리를 선택한다.
※ 100, 107, 114, 120cm 선택

2. PART (분사 부위 선택)

맞사지 분사부위를 선택한다.
※ 버튼 터치 시 전신, 어깨, 상반신, 허리, 하반신 순으로 선택됨.

3. SPEED (이동 속도 설정)

맞사지기의 노출의 상, 하 이동속도를 설정한다.(1단계 ~ 6단계)
※ MODE 1 기준(1회 왕복시간)
1단계 : 3분10초 2단계 : 2분20초 3단계 : 2분
4단계 : 1분40초 5단계 : 1분25초 6단계 : 1분

4. PRE (수압 선택)

맞사지기의 수압을 단계별로 설정합니다.(1단계 ~ 6단계)
※ 1단계 - 0.5Bar 2단계 - 1.0Bar 3단계 - 1.5Bar
4단계 - 2.0Bar 5단계 - 2.5Bar 6단계 - 3.0Bar

5. START / PAUSE (시작 / 잠시멈춤)

맞사지기를 시작 및 잠시 멈출 수 있는 버튼이며, 시작버튼을 누르면 작동한다.
작동 중 잠시멈춤 버튼을 누르면 맞사지기의 작동을 잠시 멈출 수 있다.

6. STOP (정지 버튼)

작동 중인 맞사지기의 노출이 원점으로 복귀 후 정지한다.
※ 종료음이 울린 후 맞사지기에서 천천히 내려온다.

7. TEMPERATURE (온도 설정)

맞사지기의 수온을 설정한다. (10℃ ~ 50℃ / 1℃ 단위)

8. TIME (시간 설정)

맞사지기의 작동시간을 설정합니다. (1~30분 / 1분 단위)

Specification

정격전압	AC 220V	수동 조작	양방향 이동
정격주파수	60Hz	노출 이동거리	100 ~ 120cm
소비전력	2500W	수용량	300ℓ
수온	10~50℃	시간설정	1 ~ 30분 (1분 단위)
분사 방식	2회전 진동방식	치수	2360(W) X 915(D) X 540(H)mm
수압	6단계 조절	무게	190kg, 395kg(만수 시)

Stated matter

제품명	전기마사지기	중량	190Kg
모델명	AQUA-BED	포장단위	1세트
제조사 상호	(주)국풍	제품사양	9 page
제조사 주소	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 107	작동방법	8 page
안전인증번호	J107013-17001	주의사항	4 page
제조번호와 제조년월	제조 시 기재	정격	AC 220V, 60Hz, 2500W